

HOLEX**Kombinirana kliješta od vanadija VDE-izolirano, cijela duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	701852 200
GTIN	4045197887498
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Krom-vanadij čelik. Čeljusti narovašene. Rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 64 HRC), prikladne i za piano-žicu. **Za radove pod naponom do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:**DIN ISO 5746****Tehnički opis**

ukupna duljina	200 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	2 mm
elektrostatsko svojstvo	VDE 1000 V
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	slično DIN ISO 5746
Odlika čeljusti	nazubljeno
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	neobrađen
bez iskrenja	ne

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta