

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kupolasta četka Čelična žica 0,50 mm, Četka Ø D1×navoj M: 100XM14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	572100 100XM14
GTIN	4017359006719
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Glatka žica, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. **Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.** Nakon uklanjanja **sigurnosnog potpornog prstena**, na raspolaganju je dodatna obrubna visina.

Upotreba:

Specijalno za prihvat na kutnim brusilicama.
S **unutarnjim navojem M14.**

Tehnički opis

Debljina svornjaka	0,5 mm
Ø četke D ₁	100 mm
maksimalan broj okretaja	8500 min ⁻¹
Sigurnosni potporni prten	da
Duljina obruba H ₁	23 + 12,5 mm
Navoj M	M14

Materijal opreme	Čelična žica
Vrsta proizvoda	Kupolasta četka