



## Garniture malih glodala 8-dijelno, Z čelik – grubo, HM



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	547120
GTIN	
Razred artikla	52D

### Opis

#### Izvedba:

**Inovativna geometrija ozubljenja** omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštarih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. Ø drške 6 mm. Asortiman s odabranim roto glodalima najčešćeg oblika i dimenzija. Drška Ø 6 mm.

#### Upotreba:

Optimirano je za obradu **čelika i čeličnog lijeva**.

#### Dio isporuke:

Po 1 kom. br. 540740 vel. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

### Tehnički opis

Kratka oznaka ozubljenja	Z čelik
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Rezni materijal	HM
Ø drške	6 mm

Broj glodaćih klinova	8
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
GG(G)	prikladno		