

**HOLEX****Vodoinstalaterska kliješta VDE navlake, cijela duljina: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	705746 250
GTIN	4045197887887
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

**Provučeni zglob** (= dvostruko vođenje) i stezna zaštita od prignječenja. Induktivno otvrdnuto. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne na cijevima i maticama. Stupnjevito namještanje ureza. **Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** za radove pod naponom do 1000 V.

Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, izolirane drške s višekomponentnim navlakama..

**Standard:****DIN ISO 8976****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.

**Tehnički opis**

Stezni raspon za cijevi	1.1/2 col
ukupna duljina	250 mm
Stezni raspon za šesterokute	36 mm
Drška	Višekomponentna navlaka
Površina	atramentirano u crnoj boji
Standard	DIN ISO 8976
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materijal	Krom-vanadij čelik
bez iskrenja	ne

Fino podešavanje pomoću ureza	ne
Samostezno	da
Zaštita od pritezanja	da
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu