

Garant**Malo roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: AF0324****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	546900 AF0324
GTIN	4045197887870
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. HM-malo roto glodalo s drškom Ø 3 mm. S vodećom površinom na vrhu. Precizno skidanje srha bez oštećivanja obradka.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Ukupna duljina	40 mm
Ø glave	3 mm
Oblik	AF0324

Opis oblika	Cilindar s vodećom površinom
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Ø drške	3 mm
Duljina glave	24 mm
Serijska	Ozubljenje Z7
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		