

**HOLEX****Savijena telefonska kliješta VDE-izolirano, ukupna duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	713751 200
GTIN	4045197888020
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Nazubljene čeljusti.

Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

**Izolirano u skladu s DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** za radove pod naponom do 1000 V.

**Standard:**

**DIN ISO 5745**

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

Duljina čeljusti	73 mm
ukupna duljina	200 mm
Oblik otvora ključa	ovalno-šiljasto, sa savijenim čeljustima (cca 40° – 45°)
Standard	slično DIN ISO 5745
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Odlika čeljusti	Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Drška	Višekomponentna navlaka

Materijal	Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Površina	neobrađen
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta