

**HOLEX****Snažna kliješta za rezanje VDE-izolirano, ukupna duljina: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	723551 180
GTIN	4045197888044
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Snažna glava, induktivno kaljene oštrice (cca. 64 HRC).

Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

**Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** za radove pod naponom do 1000 V.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	2,2 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2,7 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	3,8 mm
ukupna duljina	180 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca. 64 HRC)
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	neobrađeno

Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta