

HOLEX**Snažna kliješta za rezanje VDE-izolirano, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	723551 160
GTIN	4045197888037
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Snažna glava, induktivno kaljene oštrice (cca. 64 HRC).

Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	160 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	3,4 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	2 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca. 64 HRC)
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	neobrađeno

Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta