

HOLEX**Snažna kliješta za rezanje VDE-izolirano, ukupna duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	723551 200
GTIN	4045197888051
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Snažna glava, induktivno kaljene oštrice (cca. 64 HRC).

Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4,2 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	3 mm
ukupna duljina	200 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	2,5 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca. 64 HRC)
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	neobrađeno

Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta