

**HOLEX****Kliješta za rezanje VDE-izolirano, ukupna duljina: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	725351 180
GTIN	4045197888082
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).  
Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

**Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** za radove pod naponom do 1000 V.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Materijal:**

Specijalni čelik, kovan i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
ukupna duljina	180 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca. 62 HRC)
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	neobrađeno

Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta