

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kupolasta četka Čelična žica 0,50 mm, Četka Ø D1×navoj M: 125XM14mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 572100 125XM14 |
| GTIN | 4017359006764 |
| Razred artikla | 57L |

Opis**Izvedba:**

Glatka žica, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. **Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.** Nakon uklanjanja **sigurnosnog potpornog prstena**, na raspolaganju je dodatna obrubna visina.

Upotreba:

Specijalno za prihvat na kutnim brusilicama.
S **unutarnjim navojem M14.**

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Duljina obruba H ₁ | 25 + 15 mm |
| Debljina svornjaka | 0,5 mm |
| Sigurnosni potporni prten | da |
| Ø četke D ₁ | 125 mm |
| maksimalan broj okretaja | 6500 min ⁻¹ |
| Navoj M | M14 |

| | |
|------------------|-----------------|
| Materijal opreme | Čelična žica |
| Vrsta proizvoda | Kupolasta četka |