


3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Tip A Ø 150 mm, BB-ZB, granulacija: 36**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	573565 36
GTIN	480112760380
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Posebne lijevane četke za čišćenje su homogena brusna tijela s mješavinom precizno oblikovanih keramičkih zrna i aluminijevog oksida i nude **izvanredan vijek trajanja. Iznimno fleksibilni i prilagodljivi.**

Radijalna Bristle-Brush četka sastoji se od pojedinih segmenata (širine cca. 1,6 mm). S oblikovanim vlaknima (tip A) za **snažnu primjenu.**

Upotreba:

Paziti na smjer rotacije.

Na gotovo svim materijalima pri najvećoj mogućoj radnoj sigurnosti. Uklanjanje korodiranih slojeva, ostataka ljepila, boje, blagih ogrebotina i srhova. Za ugađivanje, završnu obradu, poliranje, čišćenje i skidanje srha.

Ø provrta 25,4 mm s priloženim redukcijskim prstenima Ø 22,23/19/15,6/12,7 mm. Moguće ju je proširiti s adapterom br. 573580 na željenu širinu. Primjena na strojevima s dvije brusilice ili na ravnim brusilicama odn. fleksibilnim vratilima sa steznim trnom br. 556380 vel. 1.

Tehnički opis

Granulacija	36
Boja	smeđa

Ø četke D ₁	150 mm
Širina četke	12 mm
maksimalan broj okretaja	6000 min ⁻¹
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Atribut imena proizvoda	BB-ZB
Oznaka proizvođača	BB-ZB
Vrsta proizvoda	Okrugla četka

Pribor

Garnitura nastavaka, 4-dijelna	573580
Stezni trn broj diskova za stezanje 1	556380 1
Stezni trn broj diskova za stezanje 1-2	556380 1-2