

Garant**CaraFin Diamant blok za poliranje elastično, 98×69×22 mm, granulacija: D64µm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	557510 D64
GTIN	4045197888372
Razred artikla	51G

Opis**Izvedba:**

CaraFin Diamant alat za poliranje jednostrani s **monokristalnom dijamantnom** oblogom. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje znatno **viši stupanj iskoristivosti** u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje. Uklanjanje brazdi i oksidiranih slojeva, prethodno poliranje, izravnavanje.

Prednost:

Nije više potrebno izdvojiti dodatno vrijeme za pripremu i čišćenje kao kod dijamantnih pasti. Od kvalitetne, elastične **poliuretanske pjene**.

Upotreba:

Idealno za finu obradu **tvrdih materijala i obojenih metala**. Optimalna prilagodba geometriji obratka.

Prikladno za vlažno i suho poliranje.

Tehnički opis

Kratka oznaka brusnog sredstva	D
širina	69 mm
Visina	26 mm
Duljina	98 mm
Mjera/dimenzija	98×69×22 mm

Stupanj poliranja	Poliranje
Seriya	CaraFin
Atribut imena proizvoda	98×69×22 mm
Vrsta proizvoda	Blok za poliranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		