

**ER stezna čahura s brtvom, ER25, nazivni stezni Ø d: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308959 16
GTIN	4045197888594
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

U potpunosti kaljena i brušena. Polirana. Samo za nazivni Ø.

**Tehnički opis**

Prihvat	ER25
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	429 E
Vanjski Ø D	26 mm
Ukupna duljina	34 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta