

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kupolasta četka Naizmjenično pletenje, čelična žica 0,50 mm, Četka Ø D1×navoj M: 65XM14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	572105 65XM14
GTIN	4017359380109
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Glatka žica, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. **Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.**

Naizmjenično pleteno (desno / lijevo) za povećanu agresivnost kod teških radova četkanja. Jako prikladno za miran rad na kutovima i rubovima.

Upotreba:

Specijalno za prihvat na kutnim brusilicama.

S **unutarnjim navojem M14.**

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	12500 min ⁻¹
Ø četke D ₁	65 mm
Debljina svornjaka	0,5 mm
Sigurnosni potporni prten	ne
Duljina obruba H ₁	20 mm

Navoj M	M14
Materijal opreme	Čelična žica
Upuštanje	izmjenično pletenje
Vrsta proizvoda	Kupolasta četka