



Viljuškasto-okasti ključ, kromiran, širina ključa: 24mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613950 24
GTIN	4045197159885
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Tehnički opis

Širina ključa	24 mm
maksimalna visina otvora ključa h1	12 mm
Duljina ključa L	280 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena h _{2 maks}	16 mm
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Položaj ključa	15 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	kromiran
Atribut imena proizvoda	kromiran
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke