



Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, širina ključa: 27mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614200 27
GTIN	4018754019359
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, zaobljena površina

Napomena:

AS-drive – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sastrane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 614600

Tehnički opis

Na strani prstena AS-Drive	da
Širina ključa	27 mm
maksimalna visina otvora ključa h1	12 mm
Duljina ključa L	385 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena h _{2 maks}	18 mm

Položaj ključa	15 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	površina kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke