

HOLEX**Viljuškasto-okasti ključ, kromiran, širina ključa: 25mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 613950 25 |
| GTIN | 4045197441652 |
| Razred artikla | 62A |

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Tehnički opis

| | |
|---|---------------------------|
| maksimalna visina otvora ključa h1 | 12 mm |
| Širina ključa | 25 mm |
| Duljina ključa L | 290 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| maksimalna visina prstena h _{2 maks} | 16 mm |
| Standard | DIN 3113 A |
| Standard | ISO 3318 |
| Standard | ISO 7738 |
| Položaj ključa | 15 stupanj |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Površina | kromiran |
| Atribut imena proizvoda | kromiran |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |