

HOLEX**Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, kromirano, broj ključeva: 19****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	613960 19
GTIN	4045197463807
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Po 1 okasti ključ br. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Tehnički opis

Broj ključeva	19
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	15 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Atribut imena proizvoda	kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 14 mm	613950 14
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 18 mm	613950 18
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 21 mm	613950 21
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 17 mm	613950 17
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613950 13
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 6 mm	613950 6
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 19 mm	613950 19
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 15 mm	613950 15
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 24 mm	613950 24
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 16 mm	613950 16
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 9 mm	613950 9
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 22 mm	613950 22
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 12 mm	613950 12
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 20 mm	613950 20
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 11 mm	613950 11
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 7 mm	613950 7
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613950 10
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613950 8
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 5,5 mm	613950 5,5