

**Viljuškasto-okasti ključ, kromiran, širina ključa: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	613950 27
GTIN	4045197159892
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Tehnički opis

maksimalna visina otvora ključa h_1	13 mm
Duljina ključa L	310 mm
Širina ključa	27 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena $h_{2\text{ maks}}$	18 mm
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Položaj ključa	15 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	kromiran
Atribut imena proizvoda	kromiran
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke