

HOLEX®
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokut 33-dijelni, Tip: 12

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	638017 12
GTIN	4045197219633
Razred artikla	62A

Opis
Izvedba:
Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

 Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**. S 12-kutnim nasadnim ključevima br. 642120.

Upotreba:

Za vijke / matice gs_profil_6kant-einsatz M6–M22 i vijke s unutarnjim šesterokutom gs_profil_6kant M5–M18.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 19 kom. vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 8 kom. br. 643220 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Poprečna ručka: 1 kom. 641320

Produžeci: 3 kom. br. 641020 75; 130; 255

Kardanski zglob: 1 kom. br. 641620

Čegrtaljka: 1 kom. br. 640220

Pohrana u: Kutija od čeličnog lima

Duljina: 445 mm

širina: 187 mm

Visina: 51 mm

Četverokut pogona: 1/2 col

Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 8-34 mm

Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 4-14 mm

Tehnički opis

Broj dijelova	33
Četverokut pogona	1/2 col
Profil progona	12-kutni-prihvat
Profil progona	6-kutni
Dimenzije širine ključa	metrički
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa	8-34 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	4-14 mm
Duljina	445 mm
širina	187 mm
Visina	51 mm