

Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 7° pozitivno, s navojem, Ø D / broj pločica
Z: 42/5mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212140 42/5
GTIN	4045197888914
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Izmjenjive rezne pločice s pozitivnim kutem od 7° omogućuju smanjenje vibracija i mekši ulazak oštrica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Ø D ₃	32 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	42 mm
Ø reza D _c	42 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Unutarnje hlađenje	da
Ø D ₂	28,7 mm

Ø D ₁ h ₆	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1003
Prihvatni navoj M	M16
Broj oštrica Z	5
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ramping
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219804
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP