

Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 7° pozitivno, s navojem, Ø D / broj pločica
Z: 42/6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212140 42/6
GTIN	4045197888921
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Izmjenjive rezne pločice s pozitivnim kutem od 7° omogućuju smanjenje vibracija i mekši ulazak oštrica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2\ mm$.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1003
Prihvatni navoj M	M16
Ø D ₂	28,7 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø D ₃	32 mm
Ø D ₁ h6	17 mm

Ø reza D _c	42 mm
Broj oštrica Z	6
Ukupna duljina L _{ukupno}	42 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ramping
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219804