

**Induktivno ticalo za mjerenje duljine, aksijalno 10-dijelna garnitura, tip: GT61****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434784 GT61
GTIN	7630041113570
Razred artikla	45A

**Opis****Izvedba:**

Mjerno ticalo **s velikim mjernim opsegom.**

Višestruko primjenjivi precizni mjerni senzori za mjerenje duljine.

- **Preciznamjerna ticala vođena kugličnim ležajevima.**
- **Elektronsko pojačavanje mjernog signala omogućuje vrhunsku preciznost mjerenja.**
- **Stezna drška Ø 8 mm, mogućnost stezanja čitave dužine.**
- **Neosjetljiva na oscilacije temperature i bočne sile zahvaljujući kugličnim ležajevima.**
- **Izvrсна elektromagnetska zaštita.**

TESA mjerne senzore za mjerenje duljine odlikuju vrhunska sposobnost ponavljanja, održivost i dugi vijek trajanja.

**Prednost:**

Viton zaštitni nastavci posebno su prikladni za korištenje u kombinaciji sa sredstvima za hlađenje i podmazivanje. Posebno prikladni za mjerne uređaje na više mjesta.

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Upotreba:**

Univerzalna primjenjivost za sve mjerne zadatke s visokom preciznošću, posebice u proizvodnim pogonima i radionicama.

**Dio isporuke:**

Garnitura od po 10 × mjernih ticala br. 434783.

**Dodatni pribor:**

Mjerni nastavci, mjerne opruge.

**Tehnički opis**

Put mjernog zatika	10,3 mm
Odstupanje linearnosti (L=mjerna duljina u mm)	1 + 4 × L μm

Zaštitni mijeh	Viton
Mjerno područje	±5 mm
Snaga mjerenja na električnoj nultočki	0,9 N
Ponovljivost	0,05 µm
Podizanje mjernog svornjaka	mehanički
Kompatibilnost	TESA
IP-klasa zaštite	IP 65
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Senzor