



## Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, širina ključa: 19mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614200 19
GTIN	4018754019274
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile.

#### Standard:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, zaobljena površina

#### Napomena:

**AS-drive** – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sastrane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

<strong>PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 614600</strong>

### Tehnički opis

Duljina ključa L	265 mm
Širina ključa	19 mm
maksimalna visina otvora ključa h1	8,5 mm
Na strani prstena AS-Drive	da
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena h <sub>2 maks</sub>	13 mm

Položaj ključa	15 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	površina kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke