



## Automatska maska za varenje optrel® neo p550, boja: BLACK



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097940 BLACK
GTIN	7640429870414
Razred artikla	09U

### Opis

#### Izvedba:

Klasična maska za varenje p550 s novom **tehnologijom kazeta za zaštitu od bljeskanja za realističnu percepciju boja**. Savršena zaštita putem kratkih vremena reakcije prilikom posvjetljivanja. S novim konceptom energije za **3.000 sati rada bez zamjene baterije**.

- **Tamni stupnjevi zaštite: 9 – 13. Mogućnost kontinuiranog podešavanja s pomoću okretnog gumba.**
- **Stupanj svjetline: 4**
- **S litijском baterijom od 3V (vijek trajanja 3000sati)**
- **Vidno polje maske za zavarivanje: 50 x 100mm**

#### Upotreba:

MIG / MAG varenje, varenje s pomoću elektroda, WIG varenje i plazma varenje

#### Standard:

EN 175; EN 379; EN 166

Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno: 0,1 ms

Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo: 50 - 1000 ms

Klasifikacija prema EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

### Tehnički opis

Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo	50 - 1000 ms
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno	0,1 ms
Klasifikacija prema EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Opskrba energijom	na bateriju
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Vrsta proizvoda	Maska za varenje