

**Udarni aku-odvijač, tip: GDS12115****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	074054 GDS12115
GTIN	3165140910705
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

Akumulatorski odvijač.

- **Desni/lijevi hod.**
- **Prikaz stanja napunjenosti baterije.**
- **Kompaktni rotacijski udarni odvijač za visoku preciznost.**
- **Savršeno rukovanje zbog kratke duljine.**
- **Veća preciznost: 2-stupanjska Power-Control za izbjegavanje prejakog pričvršćivanja malih vijaka.**
- **Dulji vijek trajanja zahvaljujući EC tehnologiji motora bez četkica.**
- **LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja i na tamnim mjestima.**

**Prednost:**

Savršeno rukovanje zbog kratke duljine.

**Dio isporuke:**

Uključuje 2x Li-lonske baterije, punjač, L-BOXX.

**Napomena:**

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći br. 073851– 073859.

**Tehnički opis**

maskimalan okretni moment tvrdo	115 Nm
Težina	0,9 kg
Broj udaraca	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Dimenzije prihvata za alat	3/8 col
Pogonski profil prihvata za alat	Vanjski četverokut
Kapacitet baterije	3 Ah
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2600 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvođača	GDS 12V-115
maksimalan broj okretaja 1. brzina	1200 min <sup>-1</sup>
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M12
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 12 V
Napon baterije	12 V
tipična uporaba	Strong
Pakiranje	Kovčeg (L-Boxx)
maksimalne vibracije prema EN	10 m/s <sup>2</sup>
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Udarni vijak

## Pribor

Litij-ionski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B12 V

073855 B12