



Aluminijska ljepljiva traka, Širina×Duljina (mm×m): 25X55



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083634 25X55
GTIN	50051125853229
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

Mekana aluminijska ljepljiva traka prikladna je za galvaniziranje, odlikuje se dobrom refleksijom topline i svjetla i otporna je na nepovoljne vremenske uvjete i kemijska zagađenja.

3M™ 425 se može ukloniti bez ostavljanja ostataka i zahvaljujući svojoj fleksibilnosti prilagođava se i savijenim i neravnim površinama.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Ijepilo: Akrilat

Boja: srebrna

Duljina: 55 m

širina: 25 mm

Debljina: 0,12 mm

Tehnički opis

Boja	srebrna
Oznaka proizvođača	425

List s podacima

Debljina	0,12 mm
širina	25 mm
Duljina	55 m
vrsta ljepljive trake	jednostrano
postojanost na temperaturi do	-55 - 155 °C
Temperatura skladištenja	20 °C
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	otporan na vlagu
Posebnost	toplinski provodljiv
Posebnost	glatko
ljepilo	Akrilat
Sposobnost širenja	6 %
najkraći rok trajanja	24 mjesec
Vlačna čvrstoća	4,9 N/mm
Materijal nosača	Aluminij
relativna vlažnost u skladištu	50 %
Snaga lijepljenja na čeliku	0,59 N/mm
Primjena	Obložiti
Primjena	Zabrtviti
Primjena	Zaštititi
Primjena	Maskirati
Primjena	Spojiti
Vrsta proizvoda	Selotejp