

**Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, širina ključa: 11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614200 11
GTIN	4018754019199
Razred artikla	63A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile.

**Standard:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materijal:**

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, zaobljena površina

**Napomena:**

**AS-drive** – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sastrane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

<strong>PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 614600</strong>

**Tehnički opis**

maksimalna visina otvora ključa h1	6 mm
Na strani prstena AS-Drive	da
Širina ključa	11 mm
Duljina ključa L	180 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena h <sub>2 maks</sub>	9 mm

Položaj ključa	15 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	površina kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke