



Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: 71132264



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 070205 71132264 |
| GTIN | 4014586887203 |
| Razred artikla | 03F |

Opis

Izvedba:

2- i 4-brzinska akumulatorska bušilica-odvijač

- Za precizno bušenje i vijčano spajanje.
- Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
- Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
- Dobar raspored težine i ergonomija s umecima od meke obloge za trajnu uporabu bez umaranja.
- Maksimalni napredak s AMPShare 18V ProCore baterijama: COOLPACK 2.0 tehnologija osigurava 135 % dulje trajanje baterije. Najsuvremenija tehnologija ćelija i inteligentno upravljanje baterijama osiguravaju 87 % više učinkovitosti od konvencionalnih baterija.

Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine s motorom bez četkica.

- EC motor POWER-Drive s visokim okretnim momentom i zaštitom od preopterećenja koji zahtijeva rijetko održavanje.
- Mehaničko namještanje okretnog momenta, podesivo u 22 stupnja, dodatni stupanj bušenja.
- Za precizno bušenje i vijčano spajanje.
- Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.

- **Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.**
- **Dobar raspored težine i ergonomija s umecima od meke obloge za trajnu uporabu bez umaranja.**
- **Litij-ionski akumulatori s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom kapaciteta koje je moguće koristiti s visokom strujom.**

Prednost:

Mehaničko podešavanje okretnog momenta.

Dio isporuke:

Uključujući akumulator i punjač. Uključujući steznu glavu, kopču za pojas i transportni kofer. **Bez baterije i punjača.**

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------------|
| Težina | 3,7 kg |
| maskimalan okretni moment tvrdo | 60 Nm |
| maksimalan broj okretaja 1. brzina | 450 - 450 min ⁻¹ |
| Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 - 13 mm |
| Konstrukcija motora | Motor bez četkica |
| Napon baterije | 18 V |
| maksimalni Ø spiralne rupe u drvu | 50 mm |
| tipična uporaba | Strong |
| maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku | 13 mm |
| Pakiranje | Transportni kovčeg |
| maskimalan mekani okretni moment | 32 Nm |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Fini tip E 18 V |
| maksimalan broj okretaja 2. brzina | 2000 min ⁻¹ |
| Oznaka proizvođača | ABS 18Q Select |
| maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s ² |
| Broj sadržanih baterija | 0 |
| Vrsta baterije | Litij-ionska |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon |
| prikladno za materijal | čelik |
| prikladno za materijal | drvo |

| | |
|-----------------|---|
| Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač |
| USP1 | 18 V, 2-stupanjski |
| USP2 | Raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, u transportnom koferu |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V | 073837 FE18 |
|---|-------------|