



Akumulatorska bušilica-odvijač bez akumulatora i punjača, tip: 71161164



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070200 71161164
GTIN	4014586887340
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

2- i 4-brzinska akumulatorska bušilica-odvijač

- Za precizno bušenje i vijčano spajanje.
- Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
- Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
- Dobar raspored težine i ergonomija s umecima od meke obloge za trajnu uporabu bez umaranja.
- Maksimalni napredak s AMPShare 18V ProCore baterijama: COOLPACK 2.0 tehnologija osigurava 135 % dulje trajanje baterije. Najsuvremenija tehnologija ćelija i inteligentno upravljanje baterijama osiguravaju 87 % više učinkovitosti od konvencionalnih baterija.

Prednost:

Sa sučeljem QuickIN MAX.

Dio isporuke:

Bez baterije i punjača. Uključujući steznu glavu, kopču za pojas i transportni kofer. **Bez akumulatora i punjača.**

Napomena:

Prikladne baterije, punjače i pokretače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja 2. brzina	800 min ⁻¹
maskimalan mekani okretni moment	45 Nm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fini tip E 18 V
Oznaka proizvođača	ASCM 18 QMSelect
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	50 mm
Pakiranje	Transportni kovčeg
maskimalan okretni moment tvrdo	90 Nm
Napon baterije	18 V
maksimalan broj okretaja 4. brzina	3850 min ⁻¹
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
tipična uporaba	Heavy Duty
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	25 mm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	400 - 400 min ⁻¹
maksimalni broj okretaja 3. brzina	1950 min ⁻¹
Težina	1,5 kg
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	drvo
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	4-stupanjski mjenjač. 18V
USP2	pogodno za drvo i čelik, raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, bez baterije

Pribor

Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V

073835 FE18