

**Akumulatorska bušilica-odvijač, Tip: GSR1215****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	070240 GSR1215
GTIN	3165140727495
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Bosch aku bušilica-odvijač

- **Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač 12 V s hodom udesno/ulijevo.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja i prikaza stanja baterije.**
- **Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.**
- **Elektroničko upravljanje brojem okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.**
- **Softgrip.**

Dio isporuke:

Uključujući 2×12 V/2 Ah Li-Ionske baterije, punjač, transportnu torbu.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073852 i dalje te 73866. odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 12 V

Oznaka proizvođača: GSR 12V-15

Konstrukcija motora: 2-polni motor

Broj sadržanih baterija: 2

Kapacitet baterije: 2 A·h

Napon baterije: 12 V

maksimalni mekani zakretni moment: 15 N·m

Tehnički opis

Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 1300 min ⁻¹
maksimalni mekani zakretni moment	15 N·m
Težina	1 kg
tipična uporaba	Medium
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 380 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Oznaka proizvođača	GSR 12V-15
Napon baterije	12 V
Konstrukcija motora	2-polni motor
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	19 mm
maksimalni okretni moment tvrdo	30 N·m
Kapacitet baterije	2 A·h
Područje stezanja brzostezne glave	0 - 10 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 12 V
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
Broj sadržanih baterija	2

Pribor

Li-Ionski akumulator Tip akumulatora, napon akumulatora B12 V	073851 B12
Uređaj za punjenje akumul. jedinica Tip AL1130CV	073866 AL1130CV