



Akumulatorska bušilica-odvijač, Tip: GSR1220HX



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070241 GSR1220HX
GTIN	3165140910675
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Bosch aku bušilica-odvijač

- **Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač 12 V s hodom udesno/ulijevo.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja i prikaza stanja baterije.**
- **Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta.**
- **Elektroničko upravljanje brojem okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.**
- **Softgrip.**

Vrhunski omjer snage i težine s okretnim momentom do 20 Nm za snažno pričvršćivanje vijaka pri maloj težini i minimalnoj duljini glave 163 mm.

Dugi vijek trajanja zahvaljujući **EC motoru bez četkica.**

Dio isporuke:

Uključuje punjač, L-BOXX, kopču za remen, držač za nastavke, 4x kopče u boji, 1/2 L-BOXX umetak za punjač, 1/2 L-BOXX umetak.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

Pakiranje: Koferski sustav (L-Boxx)

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 12 V

Oznaka proizvođača: GSR 12V-20HX

Konstrukcija motora: Motor bez četkica

Broj sadržanih baterija: 2
 Vrsta baterije: Litij-ionska
 Kapacitet baterije: 3 Ah
 Napon baterije: 12 V

Tehnički opis

Konstrukcija motora	Motor bez četkica
Oznaka proizvođača	GSR 12V-20HX
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 1300 min ⁻¹
Napon baterije	12 V
maskimalan okretni moment tvrdo	20 Nm
Pakiranje	Koferski sustav (L-Boxx)
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Područje stezanja brzostezne glave	0 - 10 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 400 min ⁻¹
maskimalan mekani okretni moment	18 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	30 mm
tipična uporaba	Strong
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 12 V
Težina	0,7 kg
Kapacitet baterije	3 Ah
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Odvijač

Pribor

073852 B12

Li-Ionska baterija Tip akumulatora, napon akumulatora
B12 V

Uređaj za punjenje akumul. jedinica Tip AL1130CV

073866 AL1130CV

Litij-ionska baterija Tip akumulatora, napon akumulatora
B12 V

073855 B12