

**Aku odvijač sa udarnom bušilicom, Tip: GSB1215****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	070104 GSB1215
GTIN	3165140727518
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

**Bosch akumulatorska udarna bušilica** za najzahtjevnije radove namijenjene odvijačima, bušilicama i udarnim bušilicama.

- **Electronic Cell Protection (ECP) štiti bateriju od pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja.**
- **Mehaničko, višestupanjsko isključenje okretnog momenta.**
- **Praktična kopča za remen (ne 070104).**
- **Integrirano LED svjetlo, prikaz punjenja baterije.**
- **Brzostezna glava za svrdlo.**

Robusni i praktični akumulatorski vijak težine samo **1 kg**.

**Dio isporuke:**

Uključujući 2x litij-ionske baterije 12 V / 2,0 Ah, punjač i transportna kutija.

**Napomena:**

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod od br. 073851 nadalje i 073866 nadalje.

Pakiranje: Sistemski kovčeg (L-Boxx)

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 12 V

Oznaka proizvođača: GSB 12V-15

Kapacitet baterije: 2 A·h

Napon baterije: 12 V

Konstrukcija motora: Motor s četkicama  
 maksimalni mekani zakretni moment: 15 N·m  
 maksimalni okretni moment tvrdo: 30 N·m

## Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 12 V
Napon baterije	12 V
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1300 min <sup>-1</sup>
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 380 min <sup>-1</sup>
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Kapacitet baterije	2 A·h
maksimalni mekani zakretni moment	15 N·m
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
Konstrukcija motora	Motor s četkicama
Težina	1 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	19 mm
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja	10,5 m/s <sup>2</sup>
Pakiranje	Sistemska kovčeg (L-Boxx)
maksimalni okretni moment tvrdo	30 N·m
Područje stezanja brzostezne glave	1 - 10 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	10 mm
Oznaka proizvođača	GSB 12V-15
tipična uporaba	Medium
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija

## Pribor

Li-lonski akumulator Tip akumulatora, napon akumulatora B12 V	073851 B12
Li-lonski akumulator Tip akumulatora, napon akumulatora B12 V	073852 B12
Uređaj za punjenje akumul. jedinica Tip AL1130CV	073866 AL1130CV