

MIRKA**Akumulatorska kompaktna ekscentrična brusilica AROS-B 150NV, tip: AROS-B****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077325 AROS-B
GTIN	6416868940206
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Kompaktna akumulatorska ekscentrična brusilica s ekscentrom od 5,0 mm za fleksibilnu obradu, bez kabla. Za suho i mokro brušenje. Optimalni, ergonomski dizajn.

- **Brza zamjena ploča zahvaljujući sustavu Quick-Lock.**
- **Za rad do 16 sati kod industrijske primjene.**
- **Brzo vrijeme punjenja baterija od 45 min.**
- **Niska razina buke i niska razina vibracija.**

Dio isporuke:

2x 10,8 V / 2,5 Ah litij-ionska baterija, punjač i brusni tanjur 32 mm.

Napomena:

Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 567803 i br. 567902 u grupi 56.

Tehnički opis

Radna buka	62 dB
maksimalne vibracije prema EN	1,9 m/s ²
Hod	5 mm
Broj okretaja	4000 - 8000 min ⁻¹
Napon baterije	10,8 V

Kapacitet baterije	2,5 Ah
maksimalni promjer	32 mm
Oznaka proizvođača	AROS-B 150NV
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Težina	0,6 kg
Serijska	AROS
Vrsta proizvoda	Ekscentrična brusilica

Pribor

Brusne ploče na čičakABRANET® granulacija 240	567803 240
Brusne ploče na čičakABRANET® granulacija 400	567803 400
ABRALON™ ploča granulacija 2000	567902 2000
ABRALON™ ploča granulacija 360	567902 360
ABRALON™ ploča granulacija 500	567902 500
ABRALON™ ploča granulacija 1000	567902 1000
ABRALON™ ploča granulacija 4000	567902 4000
Brusne ploče na čičakABRANET® granulacija 320	567803 320
Brusne ploče na čičakABRANET® granulacija 180	567803 180
Brusne ploče na čičakABRANET® granulacija 80	567803 80
Brusne ploče na čičakABRANET® granulacija 120	567803 120