



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stojeće ljestve s prečkama, aluminijske, obostrane, broj gazišta: 2X6**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966053 2X6
GTIN	4031405330122
Razred artikla	98G

Opis**Izvedba:**

Profili od četverokutne cijevi, rebraste četverokutne prečke 30×30 mm, trajno pričvršćene na profil, konusne vodilice profila brinu za stabilnost. Gornji završeci profila s kapicama. Protuklizne nivello® kapice za ljestve. Velika stabilnost kod širenja ljestvi s pomoću 2 čvrste Perlon trake, sigurnosne kopče za osiguranje kod transporta. Pocinčane čelične šarke s vijcima.

Standard:**DIN EN 131.****Tehnički opis**

Duljina ljestvi	1,83 m
Izvedba nagazne površine	Prečka
Dubina prečke/stepenice	30 mm
donja vanjska širina	0,53 m
Težina	7,7 kg
Prohodnost	obostrani

Radna visina cca	3,3 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve