



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stojeće ljestve s prečkama, aluminij, dvostran, mogući broj prečki 2×6 – 2×12, broj gazišta: 2X8**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966053 2X8
GTIN	4031405330160
Razred artikla	98G

Opis**Izvedba:**

Profili od četverokutne cijevi, rebraste četverokutne prečke 30×30 mm, trajno pričvršćene na profil, konusne vodilice profila brinu za stabilnost. Gornji završeci profila s kapicama. Protuklizne nivello® kapice za ljestve. Velika stabilnost kod širenja ljestvi s pomoću 2 čvrste Perlon trake, sigurnosne kopče za osiguranje kod transporta. Pocinčane čelične šarke s vijcima.

Standard:**DIN EN 131.****Tehnički opis**

Dubina prečke/stepenice	30 mm
Duljina ljestvi	2,4 m
Prohodnost	obostrani
Težina	9,8 kg
donja vanjska širina	0,59 m

Radna visina cca	3,8 m
Izvedba nagazne površine	Prečka
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve