



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stojeće ljestve s prečkama, aluminijske, obostrane, broj gazišta: 2X12**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966053 2X12
GTIN	4031405330245
Razred artikla	98G

Opis**Izvedba:**

Profili od četverokutne cijevi, rebraste četverokutne prečke 30×30 mm, trajno pričvršćene na profil, konusne vodilice profila brinu za stabilnost. Gornji završeci profila s kapicama. Protuklizne nivello® kapice za ljestve. Velika stabilnost kod širenja ljestvi s pomoću 2 čvrste Perlon trake, sigurnosne kopče za osiguranje kod transporta. Pocinčane čelične šarke s vijcima.

Standard:**DIN EN 131.****Tehnički opis**

Prohodnost	obostrani
Težina	16 kg
donja vanjska širina	0,7 m
Duljina ljestvi	3,51 m
Radna visina cca	4,8 m
Dubina prečke/stepenice	30 mm

Izvedba nagazne površine	Prečka
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve