



Ručne jezgrene bušilice, tip: 72710361



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075130 72710361
GTIN	4014586876023
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Ručno vođeni 2-stupanjski metalni sustav jezgrene bušilice na svijetu za do 6x brži radni napredak pri bušenju jezgre.

- **Bezstupanjski, elektronički podesivi broj okretaja.**
- **Prihvat svrdla QuickIN PLUS, bez alata.**
- **Potrebna mala sila bušenja.**
- **Siguran rad zahvaljujući kliznoj spojci okretnog momenta.**
- **Bušenje s HM krunskom pilom u čeliku do 80 mm.**
- **Bušenje s HM jezgrenim svrdlom u čeliku/aluminiju do 25/30 mm.**
- **Prihvat svrdla QuickIN PLUS, bez alata.**

Prednost:

2-stupanjski sustav za osnovno bušenje.

Dio isporuke:

Uključuje brzosteznu bušeću glavu \varnothing 3 - 16 mm, dodatnu ručku, centrirajuće svrdlo, ulje za rezanje u spreju i kovčeg za alat.

Napomena:

Odgovarajuća HM jezgrena svrdla možete pronaći pod br. 075132.

Na upit su dostupni HM jezgrena svrdla s TiAlN prevlakom, HM krunska svrdla i HM krunska svrdla za cijevi.

Pakiranje: Transportni kovčeg

Oznaka proizvođača: KBH 25-2U

Prihvat snaga: 1200 W

Raspon broja okretaja 1. brzina: 0 - 520 min⁻¹

Raspon broja okretaja 2. brzina: 0 - 1600 min⁻¹

maksimalni Ø rupe u čeliku: 25 mm

Prihvat za alat oblik: QuickIN PLUS

Tehnički opis

Prihvat za alat oblik	QuickIN PLUS
Oznaka proizvođača	KBH 25-2U
Prihvat snaga	1200 W
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 1600 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
maksimalni Ø rupe u čeliku	25 mm
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 520 min ⁻¹
Težina	3,4 kg
Posebnost	Za uska mjesta.
Opskrba energijom	Mrežni pogon
prikladno za materijal	čelik
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Bušilica za jezgru

Pribor

HM krunsko svrdlo za KBH25 – 2U Ø bušenja 22 mm	075132 22
HM krunsko svrdlo za KBH25 – 2U Ø bušenja 16 mm	075132 16
HM krunsko svrdlo za KBH25 – 2U Ø bušenja 19 mm	075132 19
HM krunsko svrdlo za KBH25 – 2U Ø bušenja Z/5 mm	075132 Z/5
HM krunsko svrdlo za KBH25 – 2U Ø bušenja Z/1 mm	075132 Z/1
HM krunsko svrdlo za KBH25 – 2U Ø bušenja 14 mm	075132 14
HM krunsko svrdlo za KBH25 – 2U Ø bušenja 23 mm	075132 23
HM krunsko svrdlo za KBH25 – 2U Ø bušenja 15 mm	075132 15

HM krunsko svrdlo za KBH25 – 2U Ø bušenja 21 mm	075132 21
HM krunsko svrdlo za KBH25 – 2U Ø bušenja 17 mm	075132 17
Svrdlo za centriranje	075133
HM krunsko svrdlo za KBH25 – 2U Ø bušenja 25 mm	075132 25
HM krunsko svrdlo za KBH25 – 2U Ø bušenja 18 mm	075132 18
HM krunsko svrdlo za KBH25 – 2U Ø bušenja 24 mm	075132 24
HM krunsko svrdlo za KBH25 – 2U Ø bušenja 20 mm	075132 20