



Akumulatorski kutni udarni odvijač, tip: M18BRAIW/0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074013 M18BRAIW/0
GTIN	4002395006670
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Robusni i učinkoviti **FUEL™** akumulatorski udarni odvijač s **POWERSTATE™ EC** motorom **bez četki** za dugi vijek trajanja motora i visoku energetske učinkovitost. Stabilno **metalno kućište prijenosnika** i ergonomska **središnja ručka s mekanim postoljem**. Prikaz napunjenosti akumulatora, LED osvjetljenje radnog područja. S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja. **REDLINK PLUS™ elektronika** - jedinstveno upravljanje snagom:

- **S komunikacijom između sustava pogonskog stroja - akumulatora.**
 - **Sa zaštitom od preopterećenja za dugi vijek trajanja akumulatora, motora i prijenosnika.**
- Akumulatorski kutni udarni odvijač M18 BRAIW-0** sa 6-kutnim prihvatom od 3/8 cola.
- **Kompaktni kutni udarni odvijač duljine samo 307 mm.**
 - **2 stupnja prebacivanja za maksimalnu fleksibilnost.**

Prednost:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Dio isporuke:

Bez baterije i bez punjača, u kartonu.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor naći ćete od br. 073808.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	14,8 m/s ²
Dimenzije prihvata za alat	3/8 col
maskimalan okretni moment 2. stuba	76 Nm
Broj udaraca 1. stuba	0 - 2400 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	M18BRAIW-0
Pogonski profil prihvata za alat	Vanjski četverokut
tipična uporaba	Strong
Pakiranje	Kovčeg (HD=Heavy Duty)
Broj udaraca 2. stuba	0 - 3400 min ⁻¹
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M14
Tip	M18BRAIW/0
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
maskimalan okretni moment 1. stuba	40 Nm
Napon baterije	18 V
Težina	1,1 kg
Broj sadržanih baterija	0
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta baterije	Litij-ionska
prikladno za materijal	čelik
Broj udaraca	0 - 2400 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Odvijač

Pribor

Litij-ionski akumulator High Output™ Vrsta baterije MHB3	073808 MHB3
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18

