

**Mahr****Digitalni dubinomjer IP 67 s izlazom podataka, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418702 200
GTIN	4059192058371
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Dobro čitljivi LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 8,5 mm.

Moderan, energetski učinkovit mjerni sustav. Mjerne površine su precizno lepene. S opcijom Preset (prednamještanje mjera) npr. kod mjerenja razmaka pomoću mjernog nastavka br. 418630. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonj strani Ø 1,5 mm, 5 mm duljine.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Dodatni graničnik duljine 300 mm art. 418610, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630. Podatkovni kabel art. 498940.

**Tehnički opis**

Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Digimatic sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Duljina mosta	100 mm
Visina znakova na LCD ekranu	8,5 mm

Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje	0 mm
Presjek mjerne vodilice	16×4 mm
Očitavanje	0,0005 col
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Očitavanje	mm / cola
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Mjerni umetak za mjerenje udaljenosti Ø 4 mm	418630
Priključni kablesimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2

Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Odašiljač tip S4E	498966 S4E
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
Bazni produžetak 300 mm	418610