



Bušilica za jezgru, tip: 72705761



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	076520 72705761
GTIN	4014586886077
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- Jake magnetne sile stezanja i sigurnosni strujni krug osiguravaju siguran rad u svim pozicijama.
- Integrirani dovod rashladnog sredstva za čisti rez i dugotrajnost alata.
- Prikaz magnetske snage Komfort.
- Hod udesno / ulijevo (ujedno i kod rezanja navoja).
- Konstrukcija optimalne težine.

Kompaktna, lagana magnetska bušilica za jezgrena svrdla s dva stupnja prijenosa. Usko magnetno postolje širine samo 70 mm. Idealno za obradu profila T nosača. Visok stupanj funkcionalnosti i senzor nagiba.

Dio isporuke:

Uključuje spremnik za rashladno sredstvo, pojas, 1 klin za centriranje, kuku za odvojene čestice, kofer.

Dodatni pribor:

Na upit.

Napomena:

HM jezgrena svrdla i prihvate možete pronaći od br. 119000. Prikladni priхват QuickIN-Max i HM jezgreno svrdlo maks. promjera 100 mm isporučivi su na upit.

Tehnički opis

Prihvat snaga	1100 W
maksimalni Ø upuštanja	31 mm
maksimalni Ø razvrtavanja	16 mm
Prihvat za alat oblik	QuickIN
maksimalni Ø osnovne rupe u čeliku	12 - 35 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	16 mm
Duljina	311 mm
Duljina magnetskog postolja	186 mm
Raspon broja okretaja 2. brzina	400 - 1600 min ⁻¹
Težina	11 kg
Oznaka proizvođača	KBU35-2Q
maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M14 mm
Širina magnetskog postolja	70 mm
širina	198 mm
Mrežni napon	230 V
Visina	603 mm
Radni hod	135 mm
Raspon broja okretaja 1. brzina	130 - 520 min ⁻¹
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Bušilica za jezgru

Pribor

Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28

Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26