

**Akumulatorska LED svjetiljka 0-verzija bez baterije, 18 V, tip: GLIVARI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	073205 GLIVARI
GTIN	3165140600422
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Vrlo kompaktna baterijska LED lampica sa zakretnom glavom. Promjena snopa svjetlosti (usmjerenog/difuznog), mogućih 9 kutova rasvjete.

Dio isporuke:

Akumulatorska svjetiljka bez baterije i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	GLI VARI LED
Napon baterije	18 V
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Težina bez baterije	300 g
Jakost svjetlosti	420 lm

Rasvjetno tijelo	LED modul
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
ATEX zona	nema
Atribut imena proizvoda	18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka

Pribor

Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073851 B18
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip 1880CV	073866 1880CV
Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073853 B18