



Akumulatorska LED svjetiljka 0-verzija bez baterije, 18 V, tip: M18SLED



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	073211 M18SLED
GTIN	4002395287147
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Robusne svjetiljke Li-lonskog akumulatora s velikom snagom rasvjete. **Robusne Li-lonske žarulje s akumul. jedinicom s TRUEVIEW™ tehnologijom.**

- **Nagibna glava reflektora sa do 1250 lumena.**
- **Domet 650 m.**
- **4 stupnja svjetlosti za maksimalnu fleksibilnost.**

S načinom rada usmjerenog snopa i načinom rada raspršenog snopa.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Odgovara:

Milwaukee 18 V baterije (br. 073816 MB18 i 073827 MB18).

Dio isporuke:

Akumulatorska svjetiljka bez akumulatora i punjača.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	M18SLED-0
Napon baterije	18 V
IP-klasa zaštite	IP 54
Jakost svjetlosti stupanj 2	1200 lm

Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Težina bez baterije	1000 g
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Jakost svijetlosti	1250 lm
Rasvjetno tijelo	LED modul
ATEX zona	nema
Atribut imena proizvoda	18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka

Pribor

Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C