

**Bušaći čekić, tip: GBH226F****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	075510 GBH226F
GTIN	3165140859202
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

Robusne udarne bušilice s **prihvatom alata SDS-plus** i velikim napretkom bušenja.

- **Preopteretiva spojka za zaštitu korisnika i stroja.**
- **Kontinuirano reguliranje broja okretaja za čisto zabušivanje.**
- **Višestruke mogućnosti primjene zahvaljujući funkciji dlijeta (zaustavljanje okretanja).**
- **Desni/lijevi hod za otpuštanje u slučaju zaglavljenih svrdala.**
- **Izmjenjiva glava za brzu izmjenu između bušenja s udarom u betonu i bušenja bez udara u drvu i metalu.**
- **Zaustavljanje udara za bušenje u drvu i čeliku.**
- **27 % manje vibracija od prethodnog modela zahvaljujući aktivnom prigušivanju vibracija.**

**Prednost:**

Snaga udarca 2,7 džula.

**Dio isporuke:**

Uključuje dodatnu ručicu, krpu za stroj. Uključujući brzosteznu bušaću glavu 13 mm, izmjenjivu glavu SDS-plus, dubinski graničnik 210 mm, transportni kovčeg.

**Napomena:**

Odgovarajuća HM udarna svrdla pronaći ćete od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851– 073866.

**Tehnički opis**

Težina	2,9 kg
Udarna energija	2,7 J
maksimalne vibracije prema EN	16,5 m/s <sup>2</sup>
Oznaka proizvođača	GBH 2-26 F
maksimalan broj udaraca	4000 min <sup>-1</sup>
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	26 mm
Prihvat za alat oblik	SDS-Plus
Prihvat snaga	830 W
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	30 mm
Drška	SDS Plus
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Pakiranje	Transportni kovčeg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
prikladno za materijal	Kamen
prikladno za materijal	Beton
prikladno za materijal	Zid
Vrsta proizvoda	Bušaći čekić

## Pribor

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metaladugačko Svrdlo Ø 8 mm	787045 8
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 8 mm	787040 8
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metalavišenamjensko svrdlo od tvrdog metala, dugačko sa SDS-plus prihvatnikom Svrdlo Ø 10 mm	787060 10
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metaladugačko Svrdlo Ø 6 mm	787045 6
Garnitura višenamjenskih svrdla od tvrdog metala, 1/4 cola (E 6,3) Svrdlo Ø 4-10 mm	787057 4-10

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metaladugačko Svrdlo Ø 10 mm	787045 10
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3) Svrdlo Ø 10 mm	787047 10
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3) Svrdlo Ø 4 mm	787047 4
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3) Svrdlo Ø 6 mm	787047 6
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metalavišenamjensko svrdlo od tvrdog metala, dugačko sa SDS-plus prihvatnikom Svrdlo Ø 8 mm	787060 8
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metaladugačko Svrdlo Ø 12 mm	787045 12
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3) Svrdlo Ø 5 mm	787047 5
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 6 mm	787040 6
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 4 mm	787040 4
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 5 mm	787040 5
Garnitura višenamjenskih svrdala od tvrdog metala Svrdlo Ø 4-10 mm	787050 4-10
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 12 mm	787040 12
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metalavišenamjensko svrdlo od tvrdog metala, dugačko sa SDS-plus prihvatnikom Svrdlo Ø 12 mm	787060 12
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 10 mm	787040 10
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3) Svrdlo Ø 8 mm	787047 8
Garnitura višenamjenskih svrdala od tvrdog metaladugačko Svrdlo Ø 6-12 mm	787055 6-12