



## Akumulatorska ručna kružna pila, tip: GKS1226



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078183 GKS1226
GTIN	3165140895217
Razred artikla	03B

### Opis

#### Izvedba:

Praktična **akumulatorska ručna kružna pila** od 12 V / 3,0 Ah.

- **Najkompaktniji dizajn u vlastitoj klasi za savršeno rukovanje.**
- **Izvrstan pogled na područje rezanja zahvaljujući svjetlom LED-u.**
- **Izvrсна ergonomija: mali opseg ručke i mala težina (samo 1,4 kg) za najveću udobnost prilikom rada.**
- **Robusna aluminijska nožna pločica za precizno rezanje.**
- **Adapter za usisavanje prašine koji je kompatibilan s Bosch sustavima za usisavanje.**

#### Dio isporuke:

Uključujući punjač, list pile za drvo, paralelni graničnik/adapter za vodilicu, adapter za usisivač, ključ s unutarnjim šesterokutom i L-BOXX 238.

#### Napomena:

Listove kružne pile pronaći ćete pod br. 583920.

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete od br. 073851 i br. 073866.

### Tehnički opis

Težina	1,4 kg
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
Kapacitet baterije	3 Ah

Izvedba	Ručna kružna pila
Oznaka proizvođača	GKS12V-26
Ø lista pile	85 mm
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 12 V
Ø rupe na listu pile	15 mm
maksimalan broj okretaja	1400 min <sup>-1</sup>
Napon baterije	12 V
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	2
maksimalna dubina razdvajanja	26,5 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Pila

## Pribor

Litij-ionski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B12 V	073855 B12
List kružne pile za drvo, fino križno ozubljenje Ø lista D 85 mm	583950 85
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip GAL1240	073866 GAL1240