



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Aluminijske višenamjenske ljestve, 4-dijelne, s prečkom, broj gazišta: 10**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966105 10
GTIN	4031405313101
Razred artikla	98G

Opis**Izvedba:**

Ljestve za naslanjanje, stojeće ljestve i radna platforma u jednom. Ako se koristi kao radna platforma, obavezno je korištenje podloge i ograde (zatražite ih zasebno). 6 čeličnih okova s automatskim zaključavanjem brinu o sigurnosti kod rada. Razmak prečki 280 mm. Stabilnost i visoka sigurnost kod rada postižu se korištenjem 2 nivello® prečke i 2 nivello® kapice za ljestve s obostranom zaštitom od klizanja. Prečke su labave te se vijcima pričvršćuju na donjem dijelu profila.

Standard:**DIN EN 131.****Napomena:**

Za ljestve ćete dobiti porpečnu prečku sukladno normama.

Tehnički opis

Duljina ljestvi, izvučenih	2,85 m
Duljina sklopljena	0,35 m
širina sklopljena	0,99 m

Težina	12,5 kg
dubina, sklopljena	0,25 m
Radna visina samostojećih ljestvi cca	4 m
Broj stupnjeva	2×2 + 2×3
Širina kvadratne traverze	0,93 m
Visina u obliku radne platforme	0,63 m
Duljina ljestvi u obliku stajaćih ljestvi	1,49 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Višenamjenske ljestve