



Akumulatorska kružna pila, tip: M18FMCS



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078207 M18FMCS
GTIN	4002395289288
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Ugrađeni držač za ključ s unutarnjim šesterokutom.

Praktična i visokoučinkovita akumulatorska metalna kružna pila 18 V / 5,0 Ah za rezanje cijevi, profila, navojnih šipki i kablskih kanala.

- **POWERSTATE™ motor bez četkica za velike brzine rezanja.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ s digitalnom zaštitom od preopterećenja za veću učinkovitost.**
- **Metalna kuka za sigurnije vješanje uređaja.**
- **Hladan i gladak rez bez iskri.**
- **Podešavanje dubine reza bez alata, za rezove od 1 do 57 mm.**

Dio isporuke:

Uključujući punjač, ključ s unutarnjim šesterokutnim prihvatom, list pile sa 34 zuba za tvrdi metal, paralelni graničnik i transportni kovčeg (HD boks).

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i početničke setove pronaći ćete od br. 073814 i br. 073839. Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 078212 vel. 150X20T34.

Tehnički opis

Ø lista pile	150 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip HB 18 V
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Napon baterije	18 V
maksimalna dubina reza 90 °	57 mm
maksimalan broj okretaja	3900 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Težina	2,8 kg
Kapacitet baterije	5 Ah
Ø rupe na listu pile	20 mm
Oznaka proizvođača	M18FMCS-502X
Izvedba	Ručna kružna pila
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Pila

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C