



Lepezasti brusni disk 969F Cubitron™ II, disk od staklenih vlakana plosnato, Ø 115 mm, granulacija: 60



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565495 60
GTIN	4054596196926
Razred artikla	53F

Opis

Izvedba:

Prevučene **precizno oblikovanim Cubitron™ II** keramičkim zrnom za **maksimalnu učinkovitost brušenja i dugi vijek trajanja**.

Idealno za obradu bridova.

Upotreba:

Idealno za **brzo i hladno brušenje** teško obradivog čelika učinkovitom kutnom brusilicom.

Tehnički opis

Opis oblika	plosnato
Granulacija	60
Ø ploče	115 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
optimalno za materijal	čelik
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
suho	prikladno		