

**3M****Lepezasti brusni disk 969F Cubitron™ II, disk od staklenih vlakana plosnato, Ø 125 mm, granulacija: 40**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565496 40
GTIN	4054596197046
Razred artikla	53F

## Opis

### Izvedba:

Prevučene **precizno oblikovanim Cubitron™ II** keramičkim zrnom za **maksimalnu učinkovitost brušenja i dugi vijek trajanja**.

Idealno za obradu bridova.

### Upotreba:

Idealno za **brzo i hladno brušenje** teško obradivog čelika učinkovitom kutnom brusilicom.

## Tehnički opis

Opis oblika	plosnato
Granulacija	40
Ø bušenja	22,23 mm
Sredstvo za brušenje	Keramičko zрно (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
optimalno za materijal	čelik
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
suho	prikladno		